

Garant**Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 434334 12,5 |
| GTIN | 4062406720131 |
| Clasa articolului | 41C |

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj **foarte mare** cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|------------|
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Ø carcasă | 59,5 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Domeniu de măsurare | 0 - 12,5 mm |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |
| Ø tijei de fixare h6 | 8 mm |
| Citire comutabilă | 0,00005 inch |
| Citire comutabilă | 0,001 mm |
| Clasă de protecție IP | IP 54 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Forță de măsurare | 0,65 – 0,90 N |
| Grosime carcasă | 32,9 mm |
| Calibrarea | C1 |
| Tip de baterii | Celulă buton |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,003 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Interfață | Port USB |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Funcție Preset (presetare) | da |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Materialul carcasei | din aluminiu |
| Tip produs | Ceas comparator |

Servicii

| | |
|--|-------------|
| Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm | 023010 12,5 |
| CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm | 023000 12,5 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|