

Garant**Ceas comparator digital citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434330 25
GTIN	4062406720124
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj **foarte mare** cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descriere tehnică

Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Clasă de protecție IP	IP 54
Forță de măsurare	0,65 – 1,15 N
Calibrarea	C1
Număr de baterii incluse	1
Ø carcasă	59,5 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	0,01 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,01 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcasei	din aluminiu
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------