

Garant**Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434334 25
GTIN	4062406720148
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj **foarte mare** cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,65 – 1,15 N
Ø tije de fixare h6	8 mm

Tip de baterii	Celulă buton
Calibrarea	C1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Citire comutabilă	0,00005 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø carcasă	59,5 mm
Citire comutabilă	0,001 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcasei	din aluminiu
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------