

**Garant****Ceas comparator digital citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	434330 12,5
GTIN	4062406720117
Clasa articolului	41C

## Descriere

### Execuție:

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj **foarte mare** cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

## Descriere tehnică

Grosime carcasă	32,9 mm
Calibrarea	C1

Citire comutabilă	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	59,5 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Clasă de protecție IP	IP 54
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Citire comutabilă	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,01 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcasei	din aluminiu
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------