

Garant**Ceas comparator digital HCT Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434336 25
GTIN	4062406720162
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj **foarte mare** cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Model cu **bluetooth 5.0**. Compatibil cu aplicația de mobil opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Grosime carcasă	32,9 mm
Forță de măsurare	0,65 – 1,15 N
Citire comutabilă	0,001 mm
Citire comutabilă	0,00005 inch
Ø carcasă	59,5 mm
Serie	HCT
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 54
Tip de baterii	Celulă buton
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HCT Windows App
Calibrarea	C1
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață Digimatic
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcusei	din aluminiu
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------