

**Garant****Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434340 12,5
GTIN	4062406720179
Clasa articolului	41C

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj foarte mare cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. **Cu afișaj suplimentar analog și cu taste pentru reglarea rapidă a limitelor de toleranță.** Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare. Mod de economisire și repornire automată, sistem absolut.

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

**Descriere tehnică**

Număr de baterii incluse	1
--------------------------	---

Ø carcasă	59,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Tip de baterii	Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	0,00005 inch
Grosime carcasă	32,9 mm
Citire comutabilă	0,001 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcasei	din aluminiu
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5

## Accesorii

Piesă de ridicare pentru ceas comparator S\_Dial WORK  
Domeniu de măsurare 12,5 mm

434212 12,5

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032