

Garant**Ceas comparator digital HCT Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	434342 12,5
GTIN	4062406720193
Clasa articolului	41C

Descriere

Execuție:

Model cu **bluetooth 5.0**. Compatibil cu aplicația de mobil opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și prin Human Interface Device (HID).

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj foarte mare cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. **Cu afișaj suplimentar analog și cu taste pentru reglarea rapidă a limitelor de toleranță.** Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare. Mod de economisire și repornire automată, sistem absolut.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø carcasă	59,5 mm
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Windows App
Număr de baterii incluse	1
Tip de baterii	Celulă buton
Calibrarea	C1
Citire comutabilă	0,001 mm
Citire comutabilă	0,00005 inch
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcasei	din aluminiu
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital
0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

023010 12,5

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 /
0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

023000 12,5

Accesorii

Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK
Domeniu de măsurare 12,5 mm

434212 12,5

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032