



## Cuplaj de siguranță Filet interior, Filet interior de racordare: 1/4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	080277 1/4
GTIN	7391390419095
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

**Cuplajele pneumatice din oțel** prezintă numeroase avantaje față de cuplajele standard din alamă:

- **Operare simplă cu o singură mână cu forță de cuplare redusă.**
- **Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.**
- **Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafețe tratate și întărite cu toleranțe mici de fabricație.**
- **Rentabilitate – perioada de amortizare este de maxim 2ani.**

**Cuplajul de siguranță eSafe** corespunde standardului ISO 4414 și EN 983. Acesta este întâi depresurizat și apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.

Debit: 950 L/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

#### Aplicație:

Pentru creșterea performanțelor și creșterea siguranței instalațiilor pneumatice industriale.

#### Notă:

**Seria CEJN 310 este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.**

### Descriere tehnică

Material	Cuplaj din oțel
Valoare debit	950 l/min
Presiune maximă de lucru	16 bar
Filet interior de racordare	1/4 inch

Tip produs

Cuplaj