



Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranță din oțel eSafe Ø 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 6m



Date comandă

Numărul de comandă	080248 6
GTIN	7391390141897
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Furtun spiralat din PU, foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, cu forță bună de retragere cu resort. Rezistență la temperaturi de la - 20 la + 60 °C, presiune maximă de funcționare de 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

Descriere tehnică

Ø interior al furtunului	8 mm
Presiune maximă de plesnire	35 bar
Racord cuplare rapidă	1/4 inch
Ø exterior al furtunului	12 mm
Lungimea utilă a furtunului	6 m
Material	Furtun spiralat PU
Racord niplu	1/4 inch
Presiune maximă de lucru	10 bar

Culoarea	albastru
Tip produs	Furtun

Accesorii

Niplu cu filet exterior Set de 5 buc. Racord filet exterior 1/4 inch	080300 1/4
Cuplaj de siguranță Filet exterior Racord filet exterior 1/4 inch	080276 1/4