



Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranță din oțel eSafe Ø 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 8m



Date comandă

Numărul de comandă	080249 8
GTIN	7391390305473
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Furtun spiralat din PU, foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, cu forță bună de retragere cu resort. Rezistență la temperaturi de la - 20 la + 60 °C, presiune maximă de funcționare de 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

Descriere tehnică

Presiune maximă de plesnire	35 bar
Racord niplu	1/2 inch
Material	Furtun spiralat PU
Ø exterior al furtunului	16 mm
Racord cuplare rapidă	1/2 inch

Lungimea utilă a furtunului	8 m
Ø interior al furtunului	11 mm
Presiune maximă de lucru	10 bar
Culoarea	albastru
Tip produs	Furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranță Filet exterior Racord filet exterior 1/2 inch	080276 1/2
---	------------