



**Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranță din oțel eSafe Ø 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 6m**



## Date comandă

Numărul de comandă	080249 6
GTIN	7391390305459
Clasa articolului	08A

## Descriere

### Execuție:

Furtun spiralat din PU, foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, cu forță bună de retragere cu resort. Rezistență la temperaturi de la - 20 la + 60 °C, presiune maximă de funcționare de 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

### Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

## Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	10 bar
Lungimea utilă a furtunului	6 m
Presiune maximă de plesnire	35 bar
Ø exterior al furtunului	16 mm
Culoarea	albastru

Material	Furtun spiralat PU
Racord niplu	1/2 inch
Racord cuplare rapidă	1/2 inch
Ø interior al furtunului	11 mm
Tip produs	Furtun

## Accesorii

Cuplaj de siguranță Filet exterior Racord filet exterior 1/2 inch	080276 1/2
--	------------