



Cuplaj de siguranță Branșament pentru furtun, Ø interior racord furtun (deschidere nominală): 11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	080278 11
GTIN	7391390419033
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Cuplajele pneumatice din oțel prezintă numeroase avantaje față de cuplajele standard din alamă:

- **Operare simplă cu o singură mână cu forță de cuplare redusă.**
- **Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.**
- **Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafețe tratate și întărite cu toleranțe mici de fabricație.**
- **Rentabilitate – perioada de amortizare este de maxim 2ani.**

Cuplajul de siguranță eSafe corespunde standardului ISO 4414 și EN 983. Acesta este întâi depresurizat și apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.

Debit: 950 L/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

Aplicație:

Pentru creșterea performanțelor și creșterea siguranței instalațiilor pneumatice industriale.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

Descriere tehnică

Ø interior racord furtun (deschidere nominală)	11 mm
Valoare debit	950 l/min
Presiune maximă de lucru	16 bar

Material	Cuplaj din oțel
Tip produs	Cuplaj