



## Cuplaj de siguranță Branșament pentru furtun, Ø interior racord furtun (deschidere nominală): 13mm



### Date comandă

Numărul de comandă	080278 13
GTIN	7391390419040
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

**Cuplajele pneumatice din oțel** prezintă numeroase avantaje față de cuplajele standard din alamă:

- **Operare simplă cu o singură mână cu forță de cuplare redusă.**
- **Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.**
- **Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafețe tratate și întărite cu toleranțe mici de fabricație.**
- **Rentabilitate – perioada de amortizare este de maxim 2ani.**

**Cuplajul de siguranță eSafe** corespunde standardului ISO 4414 și EN 983. Acesta este întâi depresurizat și apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.

Debit: 950 L/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

#### Aplicație:

Pentru creșterea performanțelor și creșterea siguranței instalațiilor pneumatice industriale.

#### Notă:

**Seria CEJN 310 este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.**

### Descriere tehnică

Ø interior racord furtun (deschidere nominală)	13 mm
Valoare debit	950 l/min
Material	Cuplaj din oțel

Presiune maximă de lucru

16 bar

Tip produs

Cuplaj