

**Pistol cu jet de aer, plastic, cu țevă montată fix, Lungimea țevii de purjare: 90mm****Date comandă**

Numărul de comandă	080264 90
GTIN	7391390475381
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă și manevrare ușoară. Corespunde standardului ISO B.

Aplicație:

Pentru creșterea performanțelor și creșterea siguranței instalațiilor pneumatice industriale.

Livrare:

Inclus nipluri din oțel Cod 080300 Ref. 1/4.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

Descriere tehnică

Lungimea țevii de purjare	90 mm
Valoare debit	500 l/min
Tip produs	Pistol