



Pistol cu jet de aer și lichid, reglabil Racord pentru aer, Tip: FLOW



Date comandă

Numărul de comandă	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă și manevrare ușoară.

Pistol cu jet de aer și lichid cu jet, **reglabil** (punctiform până la difuz) și **debit reglabil** (aer: 200 – 1200 l/min, lichid: 7– 46 l/min). Corespunde standardului ISO B.

Inclus niplu din oțel Cod 080300.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

Descriere tehnică

Valoare debit	200 - 1200 l/min
Valoare debit lichid	7 - 46 l/min
Valoare debit aer	200 - 1200 l/min
Tip produs	Pistol

