

**HAINBUCH****Dispozitiv de schimbare manual pentru MANOK, Cap de strângere (SK): 80****Date comandă**

Numărul de comandă	329832 80
GTIN	2050002069473
Clasa articolului	33H

**Descriere****Execuție:**

Dispozitiv pentru schimbarea manuală a capului de prindere.

**Aplicație:**

Posibilități multiple de utilizare, de exemplu la centre de prelucrare, aparate de măsură, mașini de găurit cu coloană.

**Notă:**

Capete de strângere recomandate, vezi Cod 329910–329946.

**Descriere tehnică**

Referință de prindere	80 mm
Tip produs	Dispozitiv de schimbare

**Accesorii**

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 46 mm	329944 46
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 29 mm	329940 29
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 52 mm	329940 52
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 77 mm	329940 77
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 32 mm	329944 32
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 72 mm	329940 72
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 14 mm	329940 14
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 71 mm	329944 71
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 30 mm	329940 30
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 28 mm	329940 28
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 29 mm	329944 29
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 12 mm	329944 12
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 50 mm	329940 50
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 10 mm	329940 10
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 7 mm	329940 7
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 11 mm	329944 11
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 36 mm	329940 36
	329944 19

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 19 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 47 mm

329944 47

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 37 mm

329940 37

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 63 mm

329944 63

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 24 mm

329944 24

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 37 mm

329944 37

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 20 mm

329940 20

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 54 mm

329940 54

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 51 mm

329940 51

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 62 mm

329944 62

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 23 mm

329944 23

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 64 mm

329944 64

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 34 mm

329940 34

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 42 mm

329944 42

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 65 mm

329940 65

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 30 mm

329944 30

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 5 mm

329940 5

329944 13

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 13 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 33 mm

329944 33

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 77 mm

329944 77

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 16 mm

329940 16

Cap de strângere Ø pentru găurire inițială 40 mm

329946 40

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 71 mm

329940 71

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 55 mm

329944 55

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 56 mm

329944 56

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 72 mm

329944 72

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 34 mm

329944 34

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 57 mm

329944 57

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 48 mm

329940 48

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 39 mm

329940 39

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 14 mm

329944 14

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 41 mm

329940 41

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 27 mm

329944 27

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 70 mm

329944 70

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 78 mm

329940 78

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 19 mm	329940 19
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 67 mm	329944 67
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 22 mm	329944 22
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 64 mm	329940 64
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 75 mm	329940 75
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 74 mm	329944 74
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 76 mm	329944 76
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 66 mm	329940 66
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 52 mm	329944 52
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 35 mm	329944 35
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 79 mm	329944 79
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 25 mm	329944 25
Cap de strângere penetrat Ø pentru găurire inițială 8 mm	329946 8
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 47 mm	329940 47
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 32 mm	329940 32
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 62 mm	329940 62
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 23 mm	329940 23
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 69 mm	329940 69

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 61 mm	329940 61
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 26 mm	329944 26
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 13 mm	329940 13
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 33 mm	329940 33
Cap de strângere netratat Ø pentru găurire inițială 60 mm	329946 60
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 61 mm	329944 61
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 22 mm	329940 22
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 43 mm	329940 43
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 51 mm	329944 51
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 78 mm	329944 78
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 48 mm	329944 48
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 75 mm	329944 75
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 67 mm	329940 67
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 44 mm	329940 44
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 17 mm	329940 17
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 53 mm	329940 53
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 80 mm	329944 80
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 59 mm	329940 59

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 28 mm	329944 28
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 18 mm	329940 18
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 26 mm	329940 26
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 49 mm	329944 49
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 11 mm	329940 11
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 40 mm	329940 40
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 68 mm	329940 68
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 31 mm	329944 31
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 66 mm	329944 66
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 42 mm	329940 42
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 76 mm	329940 76
Cap de strângerenetratat Ø pentru găurire inițială 20 mm	329946 20
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 6 mm	329940 6
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 8 mm	329940 8
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 54 mm	329944 54
Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 1 mm) 73 mm	329940 73
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 58 mm	329944 58
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 43 mm	329944 43

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 44 mm	329944 44
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 49 mm	329940 49
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 36 mm	329944 36
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 31 mm	329940 31
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 16 mm	329944 16
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 12 mm	329940 12
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 63 mm	329940 63
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 65 mm	329944 65
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 50 mm	329944 50
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 45 mm	329940 45
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 15 mm	329944 15
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 17 mm	329944 17
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 27 mm	329940 27
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 38 mm	329944 38
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 60 mm	329944 60
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 35 mm	329940 35
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 21 mm	329940 21
	329940 79



Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 79 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 53 mm

329944 53

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 46 mm

329940 46

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 21 mm

329944 21

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 68 mm

329944 68

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 70 mm

329940 70

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 57 mm

329940 57

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 24 mm

329940 24

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 25 mm

329940 25

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 20 mm

329944 20

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 40 mm

329944 40

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 59 mm

329944 59

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 74 mm

329940 74

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 55 mm

329940 55

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 15 mm

329940 15

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 45 mm

329944 45

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 41 mm

329944 41

329940 56

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 56 mm

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 80 mm

329940 80

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 73 mm

329944 73

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 18 mm

329944 18

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 39 mm

329944 39

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 69 mm

329944 69

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 38 mm

329940 38

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 58 mm

329940 58

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 60 mm

329940 60

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 1 mm) 9 mm

329940 9