


**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturi GARANT Master eco Cod 319006 – 319136 sau Cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 14
Lungimea totală L	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Serie	Master Eco
Mărimea plăcuței	12 mm
Pârghie cu articulație	259015 15
Portplăcuță	259031 5
Cod ISO Suport	PCLNR/L 1620F12
Mărime coadă	16 mm

Arc	259046 4
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit