


Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250001 25/12
GTIN	4062406733278
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Portplăcuță	259031 5
Mărimea plăcuței	12 mm
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2525H12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Arc	259046 4
Serie	Master Eco
Lungimea totală L	100 mm

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 15
Pârghie cu articulație	259015 15
Lungime cap L ₁	30 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit