

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020X11
Lungime cap L ₁	35 mm
Serie	Master Eco
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 16
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Pârgă cu articulație	259015 16
Arc	259046 5
Mărimea plăcuței	11 mm

Portplăcuță	259031 44
Lungimea totală L	95 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit