

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250625 25/15 |
| GTIN | 4062406728991 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Lățimea funcțională L ₄ | 32 mm |
| Șurub pentru pârgă cu articulație | 259018 17 |
| Cod ISO Suport | PDJNR/L 2525X15 |
| Serie | Master Eco |
| Mărimea plăcuței | 15 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DN.. 1506.. |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Arc | 259046 4 |
| Lungimea totală L | 110 mm |
| Lungime cap L ₁ | 40 mm |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Pârghie cu articulație | 259015 17 |
| Portplăcuță | 259031 45 |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | da |
| Unghi de reglare κ | 93 grad |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |