

**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 46
Lungimea totală L	105 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2525X12
Serie	Master Eco
Lungime cap L <sub>1</sub>	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..

Arc	259046 4
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 15
Pârgă cu articulație	259015 15
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit