


Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2525X12
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Arc	259046 4
Lungimea totală L	105 mm
Lungime cap L ₁	35 mm
Serie	Master Eco
Pârghie cu articulație	259015 15
Mărime coadă	25 mm

Portplăcuță	259031 46
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 15
Mărimea plăcuței	12 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit