


**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 15
Mărime coadă	20 mm
Serie	Master Eco
Lungimea totală L	95 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Portplăcuță	259031 46
Pârghie cu articulație	259015 15
Arc	259046 4

Lungime cap L <sub>1</sub>	35 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2020X12
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit