

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251910 25/08
GTIN	4062406734114
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Mărimea plăcuței	8 mm
Portplăcuță	259031 48
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Arc	259046 4
Cod ISO Suport	PWLNR/L 2525H08
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 15

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pârghie cu articulație	259015 15
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit tip eco