


Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/08mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251911 16/08 |
| GTIN | 4062406734138 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Pârghie cu articulație | 259015 15 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 25 mm |
| Mărimea plăcuței | 8 mm |
| Portplăcuță | 259031 48 |
| Arc | 259046 4 |
| Lungime cap L ₁ | 30 mm |
| Serie | Master Eco |
| Lungimea totală L | 80 mm |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 15 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. |
| Cod ISO Suport | PWLNR/L 1620F08 |
| Mărime coadă | 16 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | da |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit tip eco |