

**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Serie	Master Eco
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	259033 10
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Șurub pentru gheara de strângere	259021 7
șurub pentru portplăcuță	259027 7
Gheară de strângere	259038 19

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	MVJNR/L 2020H16
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit tip eco

## Accesorii

Gheară de strângere Tip 19	259038 19
Portplăcuță Tip 1	259031 1
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurub pentru gheara de strângere Tip 7	259021 7
Șurub pentru portplăcuță Tip 9	259025 9
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500