

Garant**Braț articulat magnetic (fără picior magnetic), Cursă maximă: 240mm****Date comandă**

Numărul de comandă	441610 240
GTIN	4062406729745
Clasa articolului	41D

Descriere**Execuție:**

Stativ de măsurare mecanic cu blocare centrală - toate articulațiile sunt blocate rigid de la butonul rotativ central. Forța de blocare poate fi reglată continuu. **Roată de mână mare și cauciucată** (Ø cca 45 mm resp. 55 mm), pentru strângere ușoară și slăbirea blocării. Suportul ceasului comparator se rotește cu 360° la brațul articulat, este rabatabil cu 180° și se recomandă pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu Ø de 6 și 8 mm sau prismă. Filet de conectare pentru picior magnetic M8, filet de conectare braț articulat sus M6.

Accesorii opționale:

Suport pentru stativ de măsurare Cod 442100 și 442104.

Descriere tehnică

Lungime braț articulat L ₁	110 mm
Racord filetat	M8
Cursă maximă	240 mm
Lungime braț articulat L ₂	101 mm

Tip produs

Stand de măsurare

AccesoriiStativ de măsurare mecanic (cu bază magnetică) Cursă
maximă 240 mm

441600 240