

Garant**GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu șurub, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Livrare:

Cu portplăcuță 1,5°.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	269023 3
Lungime cap L ₁	30 mm
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	90 mm
Serie	Master Eco
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Portplăcuță 1,5°	279819 1
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Mărimea plăcuței	16 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit