

**Garant****GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu șurub, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 16/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

**Livrare:**

**Cu portplăcuță 1,5°.**

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Portplăcuță 1,5°	279819 2
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	269023 3
Lungimea totală L	80 mm
Serie	Master Eco
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm

Mărime coadă	16 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit