

**Garant****GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu șurub, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 25/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271997 25/22
GTIN	4062406734749
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Livrare:**

**Cu portplăcuță 1,5°.**

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Portplăcuță 1,5°	279819 3
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Mărime coadă	25 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	269023 4
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungimea totală L	100 mm
Serie	Master Eco
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 2
Mărimea plăcuței	22 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit