

HOLEX**Ceas comparator digital HCT citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434008 25
GTIN	4062406735029
Clasa articolului	42C

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afișaj cu contrast puternic.

- **Inversare a sensului de numărare.**
- **Carcasă foarte îngustă.**

Model cu bluetooth 5.0. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Interfață USB-C pentru alimentare.

Livrare:

Inclusiv capac cu ureche și 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Tensiune nominală	3 V
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm

Citire comutabilă	0,0005 inch
Serie	HCT
Ø tijeii de fixare h7	8 mm
Forță de măsurare	0,8 – 1,7 N
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HCT Windows App
Grosime carcasă	26 mm
Calibrarea	C1
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø carcasă	58 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Citire comutabilă	0,01 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,035 mm
Standard	Normă de lucru
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm

023000 30

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

