

**Ceas comparator digital HCT citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Clasa articolului	42C

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afișaj cu contrast puternic.

- **Inversare a sensului de numărare.**
- **Carcasă foarte îngustă.**

Model cu bluetooth 5.0. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Interfață USB-C pentru alimentare.

**Livrare:**

Inclusiv capac cu ureche și 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915.

**Descriere tehnică**

Grosime carcasă	26 mm
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm

Tip de baterii	Celulă buton
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Calibrarea	C1
Ø tijei de fixare h7	8 mm
Serie	HCT
Forță de măsurare	0,8 – 1,4 N
Ø carcasă	58 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Tensiune nominală	3 V
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HCT Windows App
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,025 mm
Standard	Normă de lucru
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032