

**Furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj, Lungimea utilă a furtunului: 5m****Date comandă**

Numărul de comandă	080057 5
GTIN	4062406734848
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

Furtun flexibil din nailon. Rezistență la temperaturi cuprinse între -60 °C și +60 °C.

**Livrare:**

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă și niplu.

**Descriere tehnică**

Presiune maximă de lucru	10 bar
Racord cuplare rapidă	1/4 inch
Interval de temperatură	-60 - 60 °C
Ø interior al furtunului	6 mm
Ø exterior al furtunului	8 mm
Lungimea utilă a furtunului	5 m
Tip produs	Furtun

## Accesorii

Cuplă rapidăcu filet interior Filet interior de racordare 1/4  
inch

---

080171 1/4