

**Furtun spiralat din nylon 3/8 inch cu cuplaj, Lungimea utilă a furtunului: 5m****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 080058 5 |
| GTIN | 4067263151883 |
| Clasa articolului | 02A |

Descriere**Execuție:**

Furtun flexibil din nailon. Rezistență la temperaturi cuprinse între -60 °C și +60 °C.

Livrare:

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă și niplu.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ø exterior al furtunului | 12 mm |
| Lungimea utilă a furtunului | 5 m |
| Ø interior al furtunului | 9 mm |
| Racord cuplare rapidă | 3/8 inch |
| Presiune maximă de lucru | 10 bar |
| Interval de temperatură | -60 - 60 °C |
| Tip produs | Furtun |

Accesorii

Cuplă rapidăcu filet interior Filet interior de racordare 3/8
inch

080171 3/8