

Garant**Stativ de măsurare mecanic (cu bază magnetică), Cursă maximă: 290mm****Date comandă**

Numărul de comandă	441600 290
GTIN	4062406735142
Clasa articolului	41D

Descriere**Execuție:**

Stativ de măsurare mecanic cu blocare centrală - toate articulațiile sunt blocate rigid de la butonul rotativ central. Forța de blocare poate fi reglată continuu. **Roată de mână mare și cauciucată** (Ø cca 45 mm resp. 55 mm), pentru strângere ușoară și slăbirea blocării. Suportul ceasului comparator se rotește cu 360° la brațul articulat, este rabatabil cu 180° și se recomandă pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu Ø de 6 și 8 mm sau prismă. Filet de conectare pentru picior magnetic M8, filet de conectare braț articulat sus M6.

Stativ inclusiv picior magnetic și **comutator rotativ ergonomic**. Magnet de mare putere din ferită, cu suprafață de reazem rectificată în partea din spate și cu partea de jos a prisme rectificată pentru montarea pe arbori și pe corpuri cilindrice. **Capsulă din plastic cu prindere confortabilă** a piciorului magnetic cu protecție la impact și izolare termică.

Livrare:

Stativ de măsurare, inclusiv picior magnetic Cod 440620 Ref. 1.

Accesorii opționale:

Suport pentru stativ de măsurare Cod 442100 și 442104.

Descriere tehnică

Forță de atracție	1000 N
Cursă maximă	290 mm
Lungime braț articulată L ₂	110 mm
Racord filetat	M8
Amplasare racord filetat	lateral
Lungime braț articulată L ₁	130 mm
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Suport magnetic Tip 1	440620 1
-----------------------	----------