

SWISS TOOLS

**Coadă de prindere a barei de alezat amortizată la vibrații, HSK-T, Ø cozii / Ø D – mărimea A: 63/40-226mm****Date comandă**

Numărul de comandă	320104 63/40-226
GTIN	2050002062924
Clasa articolului	36D

**Descriere****Execuție:**

- Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
- Pentru prelucrare cu rotire spre stânga și spre dreapta.

**Avantaj:**

- Creștere a productivității - datorită vibrațiilor suprimate, viteza de așchiere și viteza de avans pot fi crescute considerabil.
- Calitate îmbunătățită a suprafețelor.
- Siguranță mai mare a procesului.
- Evacuare mai eficientă a așchiilor.

**Aplicație:**

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

**Notă:**

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826 – 264827.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	226 mm
Ø cozii	63 mm
Ø D	40 mm
Suport	HSK-T
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

