

SWISS TOOLS

Coadă de prindere a barei de alezat amortizată la vibrații, HSK-T, Ø cozii / Ø D – mărimea A: 63/32-186mm**Date comandă**

Numărul de comandă	320104 63/32-186
GTIN	2050002062917
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
- Pentru prelucrare cu rotire spre stânga și spre dreapta.

Avantaj:

- Creștere a productivității - datorită vibrațiilor suprimate, viteza de așchiere și viteza de avans pot fi crescute considerabil.
- Calitate îmbunătățită a suprafețelor.
- Siguranță mai mare a procesului.
- Evacuare mai eficientă a așchiilor.

Aplicație:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826 – 264827.

Descriere tehnică

Ø cozii	63 mm
Lungime activă dimensiune A	186 mm
Ø D	32 mm
Suport	HSK-T
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

