

SWISS TOOLS

Coadă de prindere a barei de alezat amortizată la vibrații, PSC, Ø cozii / Ø D – mărimea A: 63/40-238mm**Date comandă**

Numărul de comandă	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
- Pentru prelucrare cu rotire spre stânga și spre dreapta.

Avantaj:

- Creștere a productivității - datorită vibrațiilor suprimate, viteza de așchiere și viteza de avans pot fi crescute considerabil.
- Calitate îmbunătățită a suprafețelor.
- Siguranță mai mare a procesului.
- Evacuare mai eficientă a așchiilor.

Aplicație:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826 – 264827.

Descriere tehnică

Ø cozii	63 mm
Lungime activă dimensiune A	238 mm
Ø D	40 mm
Suport	PSC
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară