

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234020 15
GTIN	4062406735159
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: -0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 050204.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	104 mm
Serie	Power Drill
Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 5IP (0,38 Nm)
Număr de dinți Z	2
pentru Ø inch	19/32 inch

Lungime utilă L ₁	45 mm
Ø nominal D	15
Lungime activă L _A	73 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 050204
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile