

**Garant****GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 18mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 234020 18     |
| GTIN               | 4062406735197 |
| Clasa articolului  | 21S           |

**Descriere****Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

**Toleranță la alezare:** -0,1 / +0,3 mm

**Descriere:**

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe rotative SOGX 060305.

**Descriere tehnică**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Număr de dinți Z              | 2           |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>  | 54 mm       |
| Lungimea totală L             | 116 mm      |
| Serie                         | Power Drill |
| Lungime activă L <sub>A</sub> | 85 mm       |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | SOGX 060305 |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Ø nominal D  | 18                               |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile                         | 239700 6IP2 (0,6 Nm)             |
| Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>                                      | 50 mm                            |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D                              |
| Coadă tip  | ABS                              |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat               |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire  | condiționat centruire oblică     |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set     |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat               |
| Răcire interioară  | da                               |
| Strategie de aşchiere  | HPC                              |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile     |