

**Garant****GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234025 15
GTIN	4062406738822
Clasa articolului	21S

**Descriere****Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

**Toleranță la alezare:** -0,1 / +0,35 mm

**Descriere:**

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe rotative SOGX 050204.

**Recomandare:**

**La străpungere,** reduceți avansul la 70%.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 050204
Număr de dinți Z	2
Serie	Power Drill
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 5IP (0,38 Nm)
Ø nominal D	15

Lungime utilă L <sub>1</sub>	75 mm
Lungime activă L <sub>A</sub>	103 mm
pentru Ø inch	19/32 inch
Lungimea totală L	134 mm
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile