

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234025 16
GTIN	4062406738839
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: -0,1 / +0,35 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 050204.

Recomandare:

La străpungere, reduceți avansul la 70%.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	141 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 5IP (0,38 Nm)
Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 050204
Lungime utilă L ₁	80 mm

Ø nominal D	16
Număr de dinți Z	2
Lungime activă L _A	110 mm
Serie	Power Drill
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile