

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234025 25
GTIN	4062406738938
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: $-0,1 / +0,35$ mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 080407.

Recomandare:

La străpungere, reduceți avansul la 70%.

Descriere tehnică

Serie	Power Drill
Lungime activă L_A	158 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii ABS® D_s	50 mm
Lungime utilă L_1	125 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 8IP (1,3 Nm)
Ø nominal D	25
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 080407
Lungimea totală L	189 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile