

**Garant****GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 26mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234025 26
GTIN	4062406738945
Clasa articolului	21S

**Descriere****Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

**Toleranță la alezare:** -0,1 / +0,35 mm

**Descriere:**

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe rotative SOGX 080407.

**Recomandare:**

**La străpungere,** reduceți avansul la 70%.

**Descriere tehnică**

Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Lungimea totală L	194 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 080407
Număr de dinți Z	2
Lungime activă L <sub>A</sub>	163 mm

Lungime utilă L <sub>1</sub>	130 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 8IP (1,3 Nm)
Ø nominal D	26
Serie	Power Drill
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile