

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234025 30
GTIN	4062406738952
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: $-0,1 / +0,35$ mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 100408.

Recomandare:

La străpungere, reduceți avansul la 70%.

Descriere tehnică

Ø nominal D	30
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 10IP (2,8 Nm)
Număr de dinți Z	2
Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 100408

Lungimea totală L	216 mm
Lungime activă L _A	185 mm
Lungime utilă L ₁	150 mm
Serie	Power Drill
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile