


SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16HPmm**Date comandă**

Numărul de comandă	320105 40/16HP
GTIN	2050002062931
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	16E..
Mărimea plăcuței	16HP
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Distanță între vârfurile axelor f	27 mm
Ø cozii	40 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip coadă	Con de prindere

Tip produs

Cuțit de strunjit