

SWISS TOOLS

Cuțit de strunjit pe dreapta, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16HPmm**Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 320115 40/16HP |
| GTIN | 2050002062979 |
| Clasa articolului | 36D |

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Lungime activă dimensiune A | 55 mm |
| Ø cozii | 40 mm |
| Distanță între vârfurile axelor f | 27 mm |
| Mărimea plăcuței | 16HP |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | 16E.. |
| Suport | HSK-T |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Normă pentru suport | ISO 12164-3 |
| Răcire interioară | da |
| Tip coadă | Con de prindere |

Tip produs

Cuțit de strunjit