

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit stânga, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320116 40/16HP
GTIN	2050002062993
Clasa articolului	36D

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	40 mm
Mărimea plăcuței	16HP
Distanță între vârfurile axelor f	27 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	16E..
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip coadă	Con de prindere

Tip produs

Cuțit de strunjit