



## HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie, neacoperit, Mărime coadă: 6-10



### Date comandă

Numărul de comandă	115051 6-10
GTIN	4062406735074
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

#### Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

### Descriere tehnică

Increment	0,1 mm
Număr de dinți Z	2
Număr de burghie	41
Coadă tip	Coadă cilindrică
Domeniu de găurire	6 - 10 mm

## Fișă de date

Serie	CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

## Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10	114030 10
	114030 6,5

## Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7,1

114030 7,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9,2

114030 9,2

Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 6-10

115475 6-10