

HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie, neacoperit, Mărime coadă: 1-10



Date comandă

Numărul de comandă	115051 1-10
GTIN	4062406735081
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte \varnothing 12,7 mm.

Descriere tehnică

Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Număr de dinți Z	2
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de burghie	19
Serie	CleverDrill

Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5	114030 3,5
	114030 9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9

Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10

115475 1-10